

# Leiterbezeichnungshülse - PMH 2:UNBEDRUCKT - 0800491

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Leiterbezeichnungshülse, gelb, unbeschriftet, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 3-6 mm

Abbildung zeigt eine Kombination aus Grossbuchstaben, Symbole und Zahlen in den Varianten PMH -0, -2 und -4

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	100
<b>GTIN</b>	4017918006051

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

<b>Wischbeständigkeit</b>	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-45 °C ... 70 °C
<b>Umgebungstemperatur (Montage)</b>	> 10 °C

### Allgemein

<b>Farbe</b>	gelb
<b>Inhaltsstoffe</b>	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
<b>Material</b>	EVA

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	24190219
<b>eCl@ss 4.1</b>	24190219
<b>eCl@ss 5.0</b>	27149103
<b>eCl@ss 5.1</b>	27141137
<b>eCl@ss 6.0</b>	27400401
<b>eCl@ss 7.0</b>	27400401
<b>eCl@ss 8.0</b>	27400401

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000761
-----------------	----------

# Leiterbezeichnungshülse - PMH 2:UNBEDRUCKT - 0800491

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000761
<b>ETIM 4.0</b>	EC001530
<b>ETIM 5.0</b>	EC001530

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121410
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121410
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121410

## Zubehör

### Montagematerial

AFD-3 - 0800682



AFD-2 - 0800679



### Sortimentkasten

SORTI 4/12 - 5020658



## Zeichnungen