

ASSMANN USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300101-050-S
EAN 4016032282617



USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A St/St 5.0m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- USB Standard: USB 2.0

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Adern Material: CU
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Ferrit Filter: kein
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Länge: 5 m
- Sortiment: USB Kabel

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	9,90	38,00	30,00	22,00	25.080,00
Innen-VPE	5	0,99	2,00	16,00	18,00	576,00
Einzel-VPE	1	0,20	2,00	16,00	18,00	576,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,00	13,00	14,00	364,00

Weitere Anwendungsbilder:

