

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300101-018-S
EAN 4016032282594



USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A St/St 1.8m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- USB-C Produkte: nein
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	12,50	40,00	38,00	23,00	34.960,00
Innen-VPE	10	0,63	1,00	16,00	19,00	304,00
Einzel-VPE	1	0,06	19,00	16,00	1,50	456,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	19,00	16,00	1,50	456,00

Weitere Anwendungsbilder:



