

# DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300105-030-E  
EAN 4016032297123



**USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 3.0m, USB 2.0 konform, be**

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

**Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.**

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige

- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 3 m
- Verpackung: Polybag
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	200	14,00	32,00	45,00	25,00	36.000,00
Innen-VPE	10	0,70	24,00	21,00	8,00	4.032,00
Einzel-VPE	1	0,07	1,00	25,00	14,00	350,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	1,00	14,00	10,00	140,00

**Weitere Anwendungsbilder:**



