

ASSMANN VGA-Monitor-Verlängerungskabel

AK-310203-050-E 4016032287117



**VGA Monitor Verlängerungskabel, HD15
St/Bu, 5.0m, 3Coax/7C, 2xFerrit, UL, be**

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.

- 1 Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- 1 Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
- 1 Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- 1 UL-zertifiziert: UL2919
- 1 Display Data Channel: DDC2
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: Doppelt geschirmt
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- 1 Länge: 5 m
- 1 Verpackung: Polybag

ASSMANN VGA-Monitor-Verlängerungskabel

AK-310203-050-E 4016032287117

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	10,50	34,00	34,00	27,00	31212,00
Innen-VPE	5	2,63	13,00	30,00	40,00	15600,00
Einzel-VPE	1	0,53	21,00	17,00	5,50	1963,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	18,00	14,50	5,00	1305,00

→ Betriebssysteme:



→ Verpackungstyp:

