

# DIGITUS DVI Adapter

AK-320505-000-S  
 EAN 4016032300526



DVI Adapter, DVI(24+5) - HD15 Bu/St, DVI-I Dual Link, bl  
 Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem DVI Kabel an Geräte mit HD15 Steckverbinder.

HD-Ready

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen

- Schirmung: einfache Schirmung
- Kabeltyp: Dual-Link
- Anschluss 1: DVI-I, (24+5), Buchse
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Sortiment: DVI Kabel
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Verpackung: Polybag

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	200	7,90	37,00	18,00	24,00	15.984,00
Innen-VPE	10	0,40	16,00	13,00	5,00	1.040,00
Einzel-VPE	1	0,04	8,00	5,00	1,50	60,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	8,00	5,00	1,50	60,00

Weitere Anwendungsbilder:

