



Philips MiniVac
Handstaubsauger

7,2 V



FC6144/01

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken Philips Akkusauger 7,2 V. Der Zentrifugal-Luftstrom ohne Beutel und das 2-Stufen-Filterssystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.

Garantiert leistungsstark

- Leistungsstarke 7,2 V NiMH-Akkus

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Optimale Filterung

- 2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Einfache Anwendung

- Runder Griff für optimale Handhabung
- Mit nur einem Handgriff abnehmbare Düse für einfaches Entleeren

Stets zur Hand

- Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Mit einem Handgriff abnehmbare Düse



Der Philips Akkusauger ist schnell und einfach zu entleeren und hygienisch zu reinigen. Die Düse am Philips Akkusauger lässt sich einfach mit einem Klick abnehmen, sodass Sie den Akkusauger leeren können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)



Sie können den Philips Akkusauger bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der Akkusauger mit seinen leistungsstarken wiederaufladbaren Batterien jederzeit einsatzbereit.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonisch



Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filterssystem verhindert das

Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Design mit aerodynamischer Düse



Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

Runder Griff für optimale Handhabung



Der Philips Akkusauger ist mit einem runden Griff ausgestattet, mit dem das Gerät optimal in der Hand liegt. So können Sie den Akkusauger beliebig greifen. Die Gummibeschichtung ist weich und verleiht Ihnen optimalen Halt.

Leistungsstarke 7,2 V NiMH-Akkus



Leistungsstarke 7,2 V NiMH-Akkus

Daten

Design

- Farbe: Dunkelrot
- Designeigenschaften: Transparente Staubkammer

Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 0,5 l
- Filtersystem: 2-Stufen-Zyklon-System

Düsen und Zubehör

- Weiteres Zubehör: Ladestation

Leistung

- Luftwirbel (max.): 840 l/min
- Akkuspannung: 7,2 V
- Ladezeit: 16 - 18 Stunde(n)
- Aufnahmeleistung (max.): 87 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Laufzeit: 9 Minute(n)
- Saugleistung (max.): 17 W
- Saugkraft (max.): 3,9 kPa

Verwendbarkeit

- Spezialfunktionen: Ladekontrollanzeige, Soft-Touch-Griff

Gewicht und Abmessungen

- A-Box-Abmessungen (L x B x H): 508 x 335 x 490 mm
- Geräte pro A-Box: 6
- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 460 x 160 x 160 mm
- Produktgewicht: 1,5 kg



Ausstellungsdatum
2012-10-01

Version: 6.7.1

12 NC: 0000 000 00000
EAN: 87 10103 32015 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com