

Gehäuse-Oberteil - BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 2896092

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Oberteil für Installationsgehäuse BC, vorbereitet für den Einsatz von MKDSO-Anschluss-technik, Breite: 17,8 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356096515

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Oberteil
Material Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau

Maße

Bauhöhe	53,5 mm
Breite	17,8 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000886

Gehäuse-Oberteil - BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 2896092

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>