


Empfohlenes Lochbild



Aufschrift

(M)  
 1055/58  
 Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.8 N  
 Differenzweg ≤ 0.4 mm  
 Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062  
 Rückschaltkraft ≥ 0.5 N  
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

				Au - Au		1058.0351	
		Schaltart		Kontaktpaarung		Bild Erzeugnisnummer	
ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS Für Längen und Radien bis/UP TO 6 mm Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES bis/UP TO 6 mm ober/OVER 6 bis/UP TO 30 mm ober/OVER 30 mm ± 0.1 0.2				PROJECTION 		Pause COPY Blatt SHEET Original DIN A3 Maßstab SCALE 2:1 0 10 20 30 mm	
Zeichn./DRAWING NO. K 1058.0351		Schnappschalter					
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED		gez./DRAWN BY 02.12.98 gr gepr./CHECKED BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF <b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		