



Akustikmelder, kompakt, IP40

Typ M22-AMC
Katalog Nr. 229015
Alternate Catalog No. M22-AMCQ

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan
Grundfunktion			Akustikmelder
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			ohne Summer mit Lampenfassung BA 9s
Farbe			
			schwarz
Schutzart			IP40
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart			IP40
Umgebungstemperatur			
offen		°C	-25 - +70
Einbaulage			Nach Bedarf
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27
Anschlussquerschnitte		mm ²	
eindrähtig		mm ²	0.5 - 1.5
mehrdrähtig		mm ²	0.5 - 1.5
Schiffszulassungen			DNV GL LR
			  Germanischer Lloyd 

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-25
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	70

Technische Daten nach ETIM 7.0

Art des akustischen Signals		sonstige
Lautstärke	dB	0
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	V	0 - 0
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	V	0 - 0
Betriebsspannung bei DC	V	0 - 0
Spannungsart		AC/DC

Approbationen

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Abmessungen

