

**Drucktaster nicht beleuchtbar - Einbaudurchmesser 18,2 mm,
 Schraubanschluss, 1 Ö + 1 S, weiß**
1.01.102.011/0205

Allgemein

Blendenform	vorstehende Blende
Blendenfarbe	opak weiß
Bundform	rund

Einbaumaße

Bunddurchmesser	22 mm
Bauhöhe	10,5 mm
Einbautiefe	34 mm
Einbauöffnung	18,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschluss	Schraubanschluss
Kontaktsystem	Brücken-Schleifkontakt
Kontaktfunktion	tastend
Kontaktbestückung	1 Ö + 1 S
Kontaktwerkstoff	Ag
Beleuchtung	nein
Lampenfassung	nein

Mechanische Kennwerte

Betätigungskraft max.	9,5 N
Betätigungsweg	5 mm
Schaltweg Öffner	2,1 mm
Schaltweg Schließer	3,7 mm
Anschlagfestigkeit min.	100 N

Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltstrom max.	2 A
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer max.	200 mΩ

Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	50.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP40 (IP65 mit Dichtungskappe)
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+85 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+90 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht	14 g
Flammklasse nach UL 94	V 0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-1	ja

08.02.2012

Einbaubohrung

