


**Aufschrift**

1005 μ T100  
 20(4)/400~10E3  
 16(4)/400~50E3  
 10(6)/250~50E3



**Wechsler 1-polig**

Schalt-Betätigungskraft 2.4 bis 3.8 N  
 Differenzweg ≤ 0.3 mm

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
FOR SHAPE AND LOC.		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Original DIN		K	1005.0404	c
Für Winkel FOR ANGLE		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Radien RADII		Maßstab SCALE		Schnappschalter		
± 2°				± 0.1 ± 0.15 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.8		A4 1:1				
c	28825	08.12.99	pfu	g			0 10 20 30 mm		CAD Medusa Z	
b	20923	27.06.91	wa	f			gez./DRAWN BY 08.12.99 pfu		gepr./CHECKED BY	
a				e			Ersatz für/REPLACEMENT OF		Z.g.l.Nr.v. 22.09.88	
				d			Z.g.l.Nr.v. 22.09.88		MARQUARDT	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	