

Signalleuchten mit integrierter LED - 9,1 mm, Blende rund flach

1.02.157.110/1500

Mit eingebautem Strombegrenzungswiderstand. Weitere Spannungen auf Anfrage.



Allgemein

Blendenform	rund vorstehend
Blendenfarbe	transparent grün
Bunddurchmesser	11 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	3,5 mm
Einbautiefe	30,5 mm
Einbauöffnung	9,1 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	LED superhell grün

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Durchlassspannung UF bei 25°C	bei 20 mA Durchlass-Strom 2,4 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW
Lichtstärke bei 20 mA	1000

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	1 g

Einbaubohrung



