

## Signalleuchten mit integrierter LED - 9,1 mm, Blende rund

### 1.02.157.125/1000

Mit eingebautem Strombegrenzungswiderstand. Weitere Spannungen auf Anfrage.



#### Allgemein

Blendenform	rund vorstehend
Blendenfarbe	transparent farblos
Bunddurchmesser	11 mm

#### Einbaumaße

Bauhöhe	3,5 mm
Einbautiefe	30,5 mm
Einbauöffnung	9,1 mm

#### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	LED superhell weiß

#### Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Durchlassspannung UF bei 25°C	bei 20 mA Durchlass-Strom 2,4 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW
Lichtstärke bei 20 mA	400

#### Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	1 g

Einbaubohrung



