



Aufschrift



1050 μ

10 (1.5)/250~  10
10E3 T100

10.1A 125-250V AC
1/4 HP R116 

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 2.20 N


Rückschalskraft ≥ 0.70 N

Differenzweg ≤ 0.20 mm

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	± 0.2	0.3	

PROJECTION



Pause COPY

Blatt von SHEET OF

Original Maßstab
DIN SCALE
A4 2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 17.08.93 mk

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

S 1050.0103

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED