



Aufschrift



1050 μ

5/250~
50E3 T100



5A 125-250V AC 1/10HP
R 56

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N
Rückschaltdkraft ≥ 0.50 N
Differenzweg ≤ 0.20 mm

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30					
	± 0.2	0.3						gez./DRAWN BY 03.12.91 Ble
d			i	Ersatz für/REPLACEMENT OF		 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
c			h					
b			g					
a	29547	08.06.00	pfu	f				
l			e	e				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			