





**Aufschrift**  
 (M)  
 1050 μ  
 5/250~  
 50E3 T100 

**Schließer 1-polig**  
 Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N  
 Rückschaltkraft ≥ 0.50 N  
 Differenzweg ≤ 0.20 mm

5A 125-250V AC 1/10HP  
 R 56  

Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4 Maßstab SCALE 2:1		S 1050.1122		
±		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
		0.2	0.3		0 10 20 30 mm		gez./DRAWN BY 03.12.91 Ble		Schnappschalter		
d			i		Ersatz für/REPLACEMENT OF		<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
c			h								
b	29547	08.06.00	pfu	g							
a	22621	19.01.94	mk	f							
			e								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						