

LUMEO® MOBIL Schnurdimmer mit Schieberegler Hand- und Fußbetätigung, 20 – 400 W/VA, schwarz

Mobile Schnurdimmer für den flexiblen Einsatz. Sie sind universell einsetzbar, schnell angeschlossen und bieten für jeden Einsatzbereich die passende Lösung

Für NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren,
Glühlampen und HV-Halogenlampen

Technische Daten

- 20 - 400 W/VA
- 230 V~, 50 Hz
- Phasenanschnittsteuerung
- Über Schieberegler stufenlos einstellbare Helligkeit
- Mit integrierter Feinsicherung T 2 A, 250 V

Abmaße: 107 x 60 x 30 mm (L x B x H)
EAN: 401209625211 5
VPE: 10 St.
Artikelnr.: 2521c0100



LUMEO®
MOBIL

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.
Rev. Datum: 06/2014