


LUMEO® MOBIL Schnurdimmer mit Schieberegler  
für NV-Halogenlampen, Hand- und Fußbetätigung,  
Ein-/Ausschalter und Orientierungslicht,  
T26.01, 20 – 300 W/VA, weiß

Mobile Schnurdimmer für den flexiblen Einsatz. Sie sind universell einsetzbar,  
schnell angeschlossen und bieten für jeden Einsatzbereich die passende Lösung

**Technische Daten**

- 20 - 300 W/VA
- 230 V~, 50 Hz
- **Für NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren,  
Glüh- und HV-Halogenlampen**
- Phasenabschnittsteuerung
- Helligkeit über Schieberegler einstellbar
- Ein- und Ausschaltung erfolgt über separaten Schalter
- Mit integrierten Orientierungslicht
- Als Zwischen- oder Endgerät einsetzbar
- Mit Schutzleiteranschluss
- Standby-Verbrauch: < 0,5 W

Abmaße: 130 x 59 x 35 mm (L x B x H)  
EAN: 4012096262114  
VPE: 10  
Artikelnr.: 2660x0100



**LUMEO®**  
**MOBIL**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013