

LUMEO® MOBIL Schnurdimmer mit Schieberegler,
für NV-Halogenlampen, Hand- und Fußbetätigung,
Ein-/Ausschalter und Orientierungslicht,
T26.00, 20 – 500 W/VA, schwarz

Mobile Schnurdimmer für den flexiblen Einsatz. Sie sind universell einsetzbar,
schnell angeschlossen und bieten für jeden Einsatzbereich die passende Lösung

Technische Daten

- 20 - 500 W/VA
- 230 V~, 50 Hz
- **Für NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren,
Glüh- und HV-Halogenlampen**
- Phasenanschnittsteuerung
- Helligkeit über Schieberegler einstellbar
- Ein- und Ausschaltung erfolgt über separaten Schalter
- Mit integrierten Orientierungslicht
- Als Zwischen- oder Endgerät einsetzbar
- Mit Schutzleiteranschluss
- Sicherung: T2AH , 250 V

Abmaße : 130 x 59 x 35 mm (L x B x H)
EAN: 401209626200 8
VPE: 10
Artikelnr.: 2620c0000



LUMEO®
MOBIL

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013