


## LUMEO<sup>®</sup> MOBIL Schnurdimmer mit Schieberegler für NV-Halogenlampen, Hand- und Fußbetätigung, T25.01, 20 – 400 W/VA, gold

Mobile Schnurdimmer für den flexiblen Einsatz. Sie sind universell einsetzbar, schnell angeschlossen und bieten für jeden Einsatzbereich die passende Lösung

### Technische Daten

- 20 - 400 W/VA
- 230 V~, 50 Hz
- **Für NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren, Glühlampen und HV-Halogenlampen**
- Phasenanschnittsteuerung
- Über Schieberegler stufenlos einstellbare Helligkeit
- Elegante Goldoptik
- Mit integrierter Feinsicherung T 2 A, 250 V

Abmaße: 107 x 60 x 30 mm (L x B x H)  
EAN: 401209625511 6  
VPE: 10 St.  
Artikelnr.: 2551c0100



**LUMEO<sup>®</sup>**  
**MOBIL**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013