



Aufschrift

(M)
 1050 μ
 5/250~ 
 50E3 T100
 5A 125-250V AC 1/10HP
 R 56  
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungs-kraft ≤ 1.50 N
 Rückschaltkraft ≥ 0.50 N
 Differenzweg ≤ 0.20 mm
 Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original Maßstab DIN SCALE 2:1		S 1050.2202	
	bis/UP TO	über/OVER									
	6	6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								
\pm	0.2	0.3									
d				i						Schnapschalter	
c				h		gez./DRAWN BY 02.07.91 stk					
b	29551	21.06.00	pfu	g							
a	0	07.07.94	mk	f							
				e		Ersatz für/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim	