





Empfohlenes Lochbild
 Bestückungsseite
 Toleranzen nach DIN IEC 326
 Teil 3 sehr fein

- ◆ Fixierloch $\varnothing 1.6^{+0.1}$
- ◆ Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$



Aufschrift



Ⓜ
 1050 μ
 5/250~
 50E3 T100 
 5A 125-250V AC 1/10HP
 R 56 
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062



Wechsler 1-polig

- Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N
- Rückschaltkraft ≥ 0.50 N
- Differenzweg ≤ 0.20 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4 Maßstab SCALE 2:1		K 1050.4102	
±		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30								
d	35932	25.03.03	vor	i	gez./DRAWN BY 22.11.93 mk Ersatz für/REPLACEMENT OF MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim						
c	29551	21.06.00	pfu	h							
b	24232	11.11.96	gc	g							
a	0	07.04.94	mk	f							
				e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					