


Aufschrift

1050 µ
 2(0.5)/250~
 25E3 T100
 2A 125-250V AC
 R18



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.60 N
 Rückschaltkraft ≥ 0.10 N
 Differenzweg ≤ 1.00 mm
 Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
 der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
 DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1050.5305	Index
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN	Maßstab SCALE			
c 38135 17.09.03 sig		g f		0-6 ± 0.1 ± 0.2 >6-15 ± 0.15 ± 0.3 >15-30 ± 0.2 ± 0.5 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8			0 10 20 30 mm		Schnappschalter			
a 33738 07.05.02 vor		e d		± 10%			CAD Medusa Z		gez./DRAWN BY 22.01.02 vor gepr./CHECKED BY			
32902 22.01.02 vor		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF V00.238.5			2:1		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		