



Flachstecker DIN 46 244-A2.8-0.5
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift

Ⓜ
1050 μ
5/250~ 10
50E3 T100
5A 125-250V AC 1/10HP
R 56
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.60 N
Rückschaltkraft ≥ 0.12 N
Differenzweg ≤ 1.0 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original Maßstab DIN SCALE		
±		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30			A4 2:1		0 10 20 30 mm	
d				i		gez./DRAWN BY 03.11.92 Ble		Schnapschalter	
c				h		Ersatz für/REPLACEMENT OF			
b	29551	21.06.00	pfu	g					
a	22621	19.01.94	mk	f				 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
				e					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			