


Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau (Anschl. 4)  
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun (Anschl. 1)  
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-schwarz (Anschl. 2)

Empfohlenes Lochbild



Aufschrift

1055/58  
 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062  
 Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.8 N  
 Differenzweg ≤ 0.4 mm  
 Rückschaltkraft ≥ 0.5 N  
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

		Wechsler 1-polig			
		Au - Au		1058.0653	
Schaltart		Kontaktpaarung		Bild Erzeugnisnummer	
Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION		Pause COPY
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.			Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Blatt SHEET
±			bis/UP TO 6 über/OVER 6 bis/UP TO 30 über/OVER 30		Original DIN A3 Maßstab SCALE 2:1
±			0.1 0.2		0 10 20 30 mm
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez./DRAWN BY	
27944		24.08.99 gr		02.12.98 gr	
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gepr./CHECKED BY	
34357		24.01.03 bz			
Ersatz für/REPLACEMENT OF				Zeichn./DRAWING NO.	
				K 1058.0653	
				Schnappschalter	
				<b>MARQUARDT</b>	
				Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weiheim	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED