

Sicherheits-Seilzugschalter

Kunststoffgehäuse IP65 □ – 30 mm Breite

Metallgehäuse IP66 – 30 mm, 40 mm und 60 mm Breite



LS32M98D11-SCR



LS40M98D11-SCR



LS60M98D12-SCR



LSR5242



LSR5343



LSR5444



LSR5551

LS30P: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ..0	0	2
LS31P: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung1	0	1
LS32P: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung2	0	3
LS33P: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung3	2	2
LS35P: 1 Kabeleingang von ½ Zoll NPT-Plastikadapter5	2	1
LS30M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ..0	1	8
LS31M: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung1	1	7
LS32M: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung2	1	9
LS33M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung3	3	8
LS35M: 1 Kabeleingang für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung .5	3	7

Kunststoffgehäuse – 30 mm Breite
IP65 □

Metallgehäuse – 30 mm Breite
IP66

Kontaktblöcke	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stück	Gewicht kg (1)
 D11	 L02	Kabeleingangscodes □ □	€	Packung 1 Stück

Kunststoff-Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung

1	-	LS3□P98D11-SCR	1SBV 03□□98 R1411	0,115
-	1	LS3□P98L02-SCR	1SBV 03□□98 R1302	0,115

Metall-Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung

1	-	LS3□M98D11-SCR	1SBV 03□□98 R1411	0,270
-	1	LS3□M98L02-SCR	1SBV 03□□98 R1302	0,270

(1) Für LS 35P add. 0,007 kg

LS40M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...0	1	1
LS43M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung1	1	6
LS45M: 1 Kabeleingang für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung .2	3	1
LS60M: 3 Kabeleingänge für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...0	1	3
LS63M: 3 Kabeleingänge für ISO 20 Kabelverschraubung ...1	1	5
LS65M: 3 Kabeleingänge für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung .2	3	3

Metallgehäuse – 40 mm Breite
IP66

Metallgehäuse – 60 mm Breite
IP66

Kontaktblöcke	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stück	Gewicht kg
 D12	 L03	Kabeleingangscodes □ □	€	Packung 1 Stück

Metall-Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung

1	-	LS4□M98D12-SCR	1SBV 03□□98 R1412	0,270
-	1	LS4□M98L03-SCR	1SBV 03□□98 R1303	0,270

Metall-Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung

1	-	LS6□M98D12-SCR	1SBV 03□□98 R1412	0,300
-	1	LS6□M98L03-SCR	1SBV 03□□98 R1303	0,300

Zubehör

Beschreibung von Zubehör	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stück	Gewicht kg
Seilklemme D5	LSR5242	1SBV 047 800 R5242	€	0,060
Seilenschutz D5	LSR5343	1SBV 047 800 R5343	€	0,005
Seilträger M8 x 59	LSR5444	1SBV 047 800 R5444	€	0,080
Spannschraube M6	LSR5141	1SBV 047 800 R5141	€	0,080
Endfeder (LS3...P, LS3...M)	LSR5845	1SBV 047 800 R5845	€	0,050
Endfeder (LS4...M, LS6...M)	LSR5846	1SBV 047 800 R5846	€	0,050
D5 Zugseil: Länge 10,50 Meter	LSR5547	1SBV 047 800 R5547	€	0,580
(Stahlseil mit roter Kunststoffummantelung) 15,50 Meter	LSR5548	1SBV 047 800 R5548	€	0,860
25,50 Meter	LSR5549	1SBV 047 800 R5549	€	1,410
51,00 Meter	LSR5550	1SBV 047 800 R5550	€	2,790
102,00 Meter	LSR5551	1SBV 047 800 R5551	€	5,600