




Anschlüsse nach / Terminals according to DIN 46244

Hinweis / Remark:

NC und NO dürfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden.
NC and NO shall only be used at the same electrically potential.

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-D4-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

50	26.04.05	AHO	152986	max. 1.2 mm	min. 1.0 mm	max. 0.4 mm	max. 100 cN	min. 30 cN			
Index Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung / Modification ÄM-Nr. / Document-No.	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement Diff.	Betätigungskraft Operating Force	Rückschaltkraft Release Force			
Werkstoffe / Materials: Gehäuse, Deckel: PET, UL 94 V-0 Case, Cover Betätiger : PET, UL 94 V-0 Button Anschluß COM : CuZn37, gal. Ag/silver plated Terminal Anschluß NC, NO: CuZn37 Terminal Kontakte : AgNi10 Contacts Zusatzbetätiger: Aux. Actuator				Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 16(4)A, 250V~ 1E4 Kontaktöffnungsweite : µ Contact Disconnection Umgebungstemperatur : 40T150 Temperature Rating Kriechstromfestigkeit: PTI 300 Proof Tracking Index					Prüfzeichen:   		
Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A				Datum / Date 26.04.2005		Name / Name A. Höller					
Benennung / Description: Miniaturschalter D45X Miniature Switch				Geprüft/Approved 26.04.2005		Name / Name R. O'Bryant					
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m				Maßstab/Scale: 2:1		Zeichnungs-Nr. / Drawing No.: D45U - V3RA					
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°				Cherry GmbH Cherrystraße D-91275 Auerbach/Opf.		Ersatz für / Replace for: Index / Rev. 40 Kunde / Customer : Teile-Nr. / Part No. :					

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle
 Rechte vor. DIN 34 Absatz 2.1.
 All rights reserved DIN 34 paragraph 2.1.