




recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein



recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)

wall-thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
0.75 to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
1.25 to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
2 to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



black
schwarz

rocker black
symbol white
Wippe schwarz
Zeichen weiß

Marking
Aufschrift



18..
6(4)/250~5E4 T100/55
10(4)/250~
5/50A 250V~



6A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R 30

SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	±	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°				
d				i		0 10 20 30 mm		K 1801.2106	
c	43724	20.07.05	vor	h		gez./DRAWN BY 25.06.97 sig			
b	25088	25.06.97	sig	g		gepr./CHECKED BY Kiz			
a	17979	11.05.87	Hs	f		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.07.01.85			
				e				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			