

JobLux PowerLED



Sicherheitsleuchte IP 44 mit Power LED für den industriellen Einsatz und den Privatanwenderbereich

Beschreibung

Die wiederladbare, spritzwassergeschützte Arbeits- und Notlichtleuchte aus der AccuLux-Reihe Modell JobLux PowerLED hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Die Power LED sorgt für eine intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Mit den 11 h Hauptlampenbetrieb ist sie in diesem Bereich unter den Führenden. Die JobLux PowerLED verfügt über einen 120° schwenkbaren Leuchtkopf. Es besteht die Schaltmöglichkeit zwischen der Power LED und der LED-Pilotlampe. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku kann durch das integrierte Ladegerät an 230 V AC geladen werden und verfügt über einen Überlade- und Tiefentladeschutz. Der Ladezustand der Leuchte wird durch die integrierte rote LED angezeigt. Die Wandhalterung, ein praktischer Tragegurt und eine rote Vorsatzscheibe sind im Lieferumfang inbegriffen.

Besondere Merkmale

- robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- intensive und gleichmäßige Ausleuchtung
- 11 h Leuchtdauer der Power LED
- langlebige LED Pilotlampe / 200 h Leuchtdauer
- elektronisch geregelte Akkuladung, Tiefentladeschutz
- als Notleuchte einsetzbar
- Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- schwenkbarer Leuchtenkopf
- integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz-Ladung (230 V AC)

Technische Daten

Artikel-Nr.	452441
Gehäusematerial	Kunststoff, schlagfest
Leuchtmittel Hauptlampe	Power LED
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 11 h
Schutzart	IP 44
Leuchtweite	ca. 140 m
Leuchtmittel Pilotlampe	LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 200 h
Akku	Blei-Gel Akku, wartungsfrei
Ladespannung	230 V AC 50 / 60Hz
Schutzklasse	II
Gewicht (Set)	2600 g
Maße in mm	126 x 112 x 336