

LUMOTAST 75 IP40 - Schlüsselschalter, Bund rund, 1 Ö + 1 S, tastend
1.15.108.941/0000

Lieferumfang: 2 Schlüssel.



Weitere Schließungen und Kontakte auf Anfrage.

Approbationen

UR	UL 508
CSA	C22.2 No. 14-M91

Allgemein

Bundfarbe	schwarz
Bundform	rund

Einbaumaße

Bunddurchmesser	18 mm
Bauhöhe (ohne Schlüssel)	7,5 mm
Einbautiefe	41,5 mm
Einbauöffnung	16,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschluss	Lötanschlüsse
Kontaktsystem	Brücken-Sprungkontakt
Kontaktfunktion	tastend
Kontaktbestückung	1 Ö + 1 S
Kontaktwerkstoff	Ag
Beleuchtung	nein
Schloss	Zylinderschloss
Zuhaltungen	4 Platten
Schließung	1D 21
Anzahl der möglichen Schließungen	45
Hauptschlüssel	nein
Wendeschlüssel	nein
Abzugsstellung Schlüssel	0

Mechanische Kennwerte

Drehwinkel	45°
------------	-----

Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	220 V
Schaltspannung AC/DC min.	12 V
Schaltstrom AC max.	4 A
Schaltstrom DC max.	0,02 A
Schaltstrom AC/DC min.	5 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer max.	200 mΩ
ESD-Festigkeit min.	14 kV

08.02.2012

Sonstige Angaben

Lebensdauer, bei 250 V/2 A (Schaltzyklen)	50.000 (tastend)
Lebensdauer, bei 250 V/4 A (Schaltzyklen)	50.000 (tastend)
Schutzart frontseitig	IP40
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht	35 g
Flammklasse nach UL 94	V 1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-1	ja

Einbaubohrung

