

LED Light-Bar Arbeitslicht 9-32 Volt

LED-Arbeitsscheinwerfer Art.95610

Extrem heller LED Light-Bar für perfektes Arbeitslicht am Fahrzeug (Schlepper, Stapler, LKW...). Durch die nur 30 Watt Stromabnahme ist der LED Light-Bar für die extreme Leistung sehr sparsam! Das stoßfeste Aluminiumgehäuse ist vollkommen Staub und wasserdicht. Einfache Montage und lange Lebensdauer zeichnen den wartungsfreien LED Strahler aus.

[Produktblatt \(PDF\)](#)

Eckdaten

- Extreme Lichtstärke
- Lange Lebensdauer
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Niedriger Stromverbrauch und geringer Einschaltstrom
- Staub und Wassergeschützt
- Größe: 66 x 66 x 65mm
- Größe: 188 x 76 x 54mm (8 ")
- Leistung: 30W (10 St. x 3 Watt Intensität Epistar LED)
- Farbe Temperatur: 6000K
- Spannung: 9-32V

- Lumen: 1200Lum Ampere: 2,5 A (12V) / 1,2 A (24V)
- IP-Rate: 67 Aluminium mit Kühlkörper
- CE und E geprüft
- Halterung: Edelstahl
- Anschluss: Kabel ohne Stecker
- Lebensdauer: ca. 40000 Stunden

