





VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Marking
 Ⓜ MARQUARDT

4021.

x) 5/ 250 ~ 10 / 125 ~ T85 ⚡ 10

10A 125 V AC
 x) 5A 250 V AC
 R48 Ⓢ Ⓡ

DPDT

x) don't operate by load

code of manufacture:
 place/year/week
 acc. to DIN EN 60062

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen / UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET 01 von OF	Zeichn. / DRAWING NO. 4021.4920
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Maßstab / SCALE 1:1	Appliance Switch
±	bis / UP TO 6	über / OVER 6 bis / UP TO 30					
	0.2	0.4					
d	19423	29.05.89 <i>BWT</i>	i			gez. / DRAWN BY 22.03.83 <i>Flab</i>	
c	17697	17.12.86 <i>R</i>	h				
b	16251	07.11.84 <i>WBL</i>	g			Ersatz für / REPLACEMENT OF 4021.V82.199 - 100	MARQUARDT Ⓜ Marquardt D-7201 Rietheim-Weilheim
a	16035	06.07.84 <i>Flab</i>	f	71182	08.11.10 hhe		
			e	29416	02.05.00 <i>Flw</i>		
Ausg. / ISSUE	Anderung / REVISION	gez. / DRAWN BY	Ausg. / ISSUE	Anderung / REVISION	gez. / DRAWN BY		