


Typ MDB1..

- Blattfeder Kontaktsystem
- Differenzweg $\leq 0,2$ mm
- Öffner, Schließer, Wechsler
- Hebel, Rolle, simulierte Rolle, Sonderbetätiger
- unterschiedliche Lötanschlüsse



Technische Daten (ohne Zusatzbetätiger)

Schaltleistung

0.1A ... 3A 125V AC

Mech. Lebensdauer

mind. 1 Mio. Schaltungen

Elektr. Lebensdauer

mind. 100.000 Schaltungen (>1A: mind. 10.000 Schalt.) - abhängig von Schaltleistung

Vorlaufweg

≤ 0.5 mm

Nachlaufweg

min. 0.2 mm

Differenzweg

≤ 0.2 mm

Schaltpunkt

5.5 ± 0.3 mm

zul. Umgebungstemperatur

Standard, auf Anfrage

Kontaktöffnungsweite

<3mm (μ)

Prüfzeichen (beantragt)

cULus

Material

Sockel

PBT (UL94V-0)

Kappe

PBT (UL94V-0)

Betätiger

PBT (UL94V-0)

Anschlüsse

CuZn versilbert

Kontakte

AgNi

Kontaktgeber

CuBe

Abmessungen

