

## Typ MDB1..

- Blattfeder Kontaktsystem
- Differenzweg  $\leq 0,2$  mm
- Öffner, Schließer, Wechsler
- Hebel, Rolle, simulierte Rolle, Sonderbetätiger
- unterschiedliche Lötanschlüsse



### Technische Daten (ohne Zusatzbetätiger)

#### Schaltleistung

0.1A ... 3A 125V AC

#### Mech. Lebensdauer

mind. 1 Mio. Schaltungen

#### Elektr. Lebensdauer

mind. 100.000 Schaltungen (>1A: mind. 10.000 Schalt.) - abhängig von Schaltleistung

#### Vorlaufweg

$\leq 0.5$  mm

#### Nachlaufweg

min. 0.2 mm

#### Differenzweg

$\leq 0.2$  mm

#### Schaltpunkt

$5.5 \pm 0.3$  mm

#### zul. Umgebungstemperatur

Standard, auf Anfrage

#### Kontaktöffnungsweite

<3mm ( $\mu$ )

#### Prüfzeichen (beantragt)

cULus

### Material

#### Sockel

PBT (UL94V-0)

#### Kappe

PBT (UL94V-0)

#### Betätiger

PBT (UL94V-0)

#### Anschlüsse

CuZn versilbert

#### Kontakte

AgNi

#### Kontaktgeber

CuBe

### Abmessungen

