

**RAFIX 16 F - Drucktaster, flache Blende, Bund silbermetallic
 rund
 1.30.090.012/1600**

Approbationen

ENEC	IEC 61058
------	-----------

Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	transparent blau
Bundform	rund
Bundfarbe	silbermetallic

Einbaumaße

Bundmaß	ø 28 mm
Bauhöhe	1,9 mm
Einbautiefe mit Schaltelement	50 mm
Tasterraster	30 x 30 mm
Einbauöffnung	ø 22,3 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Kontaktfunktion	je nach Schaltelement
Beleuchtung	ja

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.	100 N
-------------------------	-------

Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	2.000.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max.	+70 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.	+55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

