

LUMOTAST 75 IP65 - Signalleuchten, flache blende, Bund rechteckig, Gehäuse
1.65.111.056/0000

Bei der Montage die Blende bis zum Anschlag drücken.


Approbationen

ENEC	IEC 61058
UR	UL 508
CSA	C22.2 No. 14-M91

Allgemein

Blendenform	flach
Bundform	rechteckig

Einbaumaße

Bundlänge	25 mm
Bundbreite	19 mm
Bauhöhe	10,5 mm
Einbautiefe	33,5 mm
Einbauöffnung	16,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschluss	Lötanschlüsse
Lampenfassung	T 4,5
Leuchtmittel	LED / Glühlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	35 V
Grenzwert Leistung max.	1,2 W

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP65
Gewicht	5 g
Approbationen	ENEC 25 T 55 (70), UL, CSA
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung

