




© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

VERTRAULICH | CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch über den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder Weitergabe ist ohne schriftliche Genehmigung von Marquardt.



Kraft in Ruhestellung force in free position	24 N ± 10 N
Kraft an Schalterpunkt force at operating position	30 N ± 10 N
Kraft in Endstellung force at total travel position	35 N ± 10 N

Aufschrift:
Marking:

2420.4101


14(4) / 250 ~ μ 50E3

10

Herstelldatum:
Herstellort/ -jahr/ -woche/ -tag
nach Marquardt Standard

Date code of manufacture:
plant / year / week / day
acc. to Marquardt standard

Beigelegte Bedienungsanleitung beachten
Please observe user manual for further information

Über Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET	01	TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index				
Über Winkel FOR ANGLE ± 2				Abmaße und Nennmaße Angaben in mm		Länge LENGTH		Radius RADIO		K	24204101	a			
				0-6 ± 0.1	6-15 ± 0.15	15-30 ± 0.2	30-70 ± 0.3	Original DIN A2					Masstab SCALE		
				>15-30 ± 0.2	>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120-200 ± 0.6	1:1							
													± 10%		
								CAD: NX V6.0		FUSSSCHALTER					
								gez./DRAWN BY 12.01.11 BZ		foot switch					
								gepr./CHECKED BY							
								Ersatz über/REPLACEMENT OF V09111501		MARQUARDT					