

# Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



6,2 mm PLC-Grundklemmen mit Schraubanschluss, Eingangsspannung 230 V AC/DC (ohne Relais- oder Optokopplerbestückung)



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918130824

## Technische Daten

Hinweis:

Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
----------------------	---

### Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	94 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

### Eingangsdaten

Eingangsnennspannung $U_N$	230 V AC/DC
Statusanzeige	LED

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm

# Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045

## Technische Daten

### Anschlussdaten

Schraubengewinde	M3
------------------	----

### Allgemein

Farbe	grün
Betriebsart	100 % ED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	IEC 60664 A
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

### ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

## Approbationen

---


UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GL / cULus Recognized /

---

### Approbationsdetails

# Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045

## Approbationen

UL Recognized 

cUL Recognized 

GOST 

GL

cULus Recognized 

## Zubehör

### Tragschiene

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



## Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045

### Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



## Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045

### Zubehör

---

#### Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



---

ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



---

#### Klemmenmarker beschriftet

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



---

#### Einspeisemodul

PLC-ESK GY - 2966508



---

#### Trennplatte

# Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045

## Zubehör

PLC-ATP BK - 2966841



---

## Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



---

## Brücke

FBST 500-PLC RD - 2966786



---

FBST 500-PLC BU - 2966692



---

FBST 500-PLC GY - 2966838



## Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21 - 2966045

### Zubehör

FBST 6-PLC RD - 2966236



FBST 6-PLC BU - 2966812



FBST 6-PLC GY - 2966825



FBST 8-PLC GY - 2967688



### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>