

**Signalleuchten mit integrierter LED - 5 mm, Blende rund flach,
 superhell, 24 - 28 V**
1.69.508.877/1400

Langer Anschluss ist Anode.


Allgemein

Blendenform	rund flach
Blendenfarbe	transparent gelb
Bunddurchmesser	5,8 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	1 mm
Einbautiefe	18 mm
Einbauöffnung	5 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	LED superhell gelb

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand	ja
Durchlass-Spannung U_F bei 25°C	bei 10 mA Durchlass-Strom 2,2 V
Sperrspannung U_R bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom I_F bei 25°C	8 - 12 mA
Sperrstrom I_R bei 25°C	100 μ A
Verlustleistung P_{tot} bei 25°C	max. 120 mW

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	0,35 g

Einbaubohrung



