

Spezifikationen MAX 430:

Innenmaß: 426 x 290 x 159mm

Außenmaß: 464 x 366 x 176mm

- wasserdicht
- staubdicht
- bruchsicher
- schlagfest
- keine Metallteile
- einfach zu öffnen
- gummierter Handgriff
- 100% recyclebar
- Schutzklasse IP 67
- umlaufende Dichtung
- Scharnierbolzen aus Nylon
- automatischer Druckausgleich

Artikeltext:

Der wasser- und staubdichte Transport- und Aufbewahrungskoffer MAX 430 eignet sich ideal für die Unterbringung ihrer wertvollen Ausrüstungen, Geräte, oder persönlichen Gegenstände. Er zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus und ist ein sicherer Aufbewahrungsort nicht nur auf Reisen, sondern auch zu Hause wenn Ihnen persönlich wichtige Dinge gut geschützt gelagert werden sollen.

Bei seiner Konstruktion wurde bewusst auf die Verwendung jeglicher Metallteile verzichtet. Die Scharnierbolzen sind aus langlebigem Nylon gefertigt. Eine nahtlos umlaufende Neoprendichtung sorgt für absolute Dichtheit was auch durch die geprüfte Schutzklasse IP67 belegt wird.

Die Sicherheitsverschlüsse mit Doppelmechanik sind leicht zu öffnen und halten den Koffer jederzeit sicher und dicht geschlossen. Das integrierte Druckausgleichsventil sorgt dafür, dass Sie den Koffer unterwegs immer leicht öffnen können – egal wie viele Höhenmeter zwischen dem Verschließen und wieder Öffnen des Koffers zurückgelegt wurden. Durch den gummierten, gepolsterten Handgriff, lässt sich der Koffer angenehm tragen.