

RF 15 - Leuchtfeld, Vollaussleuchtung 1 LED

3.14.200.053/0000

Weitere Daten siehe LED.



Allgemein

Blendenfarbe	gelb
Empfohlenes Tasterraster	19,05 mm

Einbaumaße

Länge	15 mm
Breite	15 mm
Bauhöhe	9,15 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	THT, Lötén in Leiterplatte
Beleuchtung	Vollaussleuchtung 1 LED
LED Farbe	gelb
LED Typ	2 mm

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit	nach E DIN IEC 600 28-2-20
Wellenlötung	260 °C max.
Handlötung	350 °C / 5 sec. max.

