



Wiederanschließbare Kabelbuchse
Alte K+B Serie 783

Kabeleingang links

Gerätestecker / Buchse
Polbild

Buchse
Q - Normblatt C15 (120°)



Befestigung
Anzahl Sicherungen
Spannungswähler
Schalter
Nennstrom
Nennspannung
Prüfzeichen

Wiederanschließbarer Kabelstecker
0
Ohne
Kein
10,0 A (16,0 A acc. UL)
250 V_{RMS}



Polbild/Normblatt-Nummer siehe technische Daten

