

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM sind besonders belastbare, doppelseitige Montage-Klebestrips mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die Alternative zum Schrauben und Nageln.

Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten und leicht rauen Oberflächen im Außen- und Innenbereich, wie z.B. auf Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas, Holz, Putz, Stein und Beton. Ideal zur Montage von Schildern, Hausnummern, Halterungen, Ablageelementen, Haken, Dekorationsobjekten, Zierleisten u.v.m.

Spezifikation:	Aussehen:	transluzent
	Träger:	Polyestergewebe
	Abdeckung:	weißes Silikonpapier
	Klebstoff:	Synthesekautschuk
	Dicke ohne Liner [µm]:	730
	90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]:	50
	Temperaturbeständigkeit [°C]:	-10 bis +75

Eigenschaften:

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM sind vibrationsdämpfend und ermöglichen einen Ausgleich unterschiedlicher Ausdehnungs-Koeffizienten im Fügeverbund.

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM sind alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig.

Die Temperaturbeständigkeit von UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM liegt zwischen -10°C und +75°C.

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM haben eine gute Anfangs-Haftkraft, die maximale Endfestigkeit ist nach 60 Minuten erreicht.

Gebrauchsanweisung:

Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein; Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C. Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin).

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM ohne Lufteinschlüsse auf das zu montierende Objekt kleben.

Schutzfolie abziehen. Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern berühren! Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Die max. Klebekraft bei Klebeobjekten bis zu 10 mm Tiefe beträgt auf glatten Oberflächen bis zu 4 kg pro Strip*.

* Maximale Klebekraft abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

Reinigung:

Klebstoffrückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.

Lagerung:

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM sind kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

Gebindegrößen: 16 Strips à 26 x 31 mm

Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.