

Quadratischer Stößel für Folieneingabesystem

5.46.001.058/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



Einbaumaße

Stößel-Länge L	4,7 mm
für RACON Variante	RACON 12 SMT
Stößel-Durchmesser / Maß	14 x 14 mm

