

## Stößel rund

### 5.46.167.047/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



#### Einbaumaße

Stößel-Länge L	4,8 mm
für RACON Variante	RACON 8/12
Stößel-Durchmesser / Maß	11,5 mm

