

Stößel rund

5.46.167.060/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



Einbaumaße

Stößel-Länge L	1,6 mm
für RACON Variante	RACON 8
Stößel-Durchmesser / Maß	11,5 mm

