

## Stößel rund

### 5.46.167.096/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



#### Einbaumaße

Stößel-Länge L	7,6 mm
für RACON Variante	RACON 8/12
Stößel-Durchmesser / Maß	8 mm

