

Stößel rund

5.46.167.106/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



Einbaumaße

Stößel-Länge L	2 mm
für RACON Variante	RACON 8/12
Stößel-Durchmesser / Maß	8 mm

