

## Stößel für Folieneingabesystem

### 5.46.167.301/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



#### Einbaumaße

Stößel-Länge L	1,4 mm
für RACON Variante	RACON 8
Stößel-Durchmesser / Maß	8 mm

